

## Broszura informacyjna

# 97 99 218

- Zawartość: 100 szt.
- Nieizolowane

## Końcówki kablowe oczkowe

100 szt.

DIN 46234



Ogólna	
Nr art.	97 99 218
EAN	4003773076285
Norma	DIN 46234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Śruby	6 mm
wymiar przewodu	4 – 6 mm <sup>2</sup>
AWG	12 — 10
Ilość	100
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynkowane
	Ø 6 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*