



## Allgemeine Informationen

Materialnummer	31412
Type	Spot
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	sonstige / nicht zuordenbar

## Abmessungen

Artikel Breite (in mm)	50
Artikel Länge (in mm)	295
Nettogewicht (in kg)	0,4 Kilogramm

## Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	nickel-matt

## Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Batterie	Nein

## Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
max. Wattage (1)	2X2,8W

## Leuchtmittel 1

Fassungsart (1)	GU10
Leuchtmitteltyp (1)	GU10-LED
Leuchtmittel	im Lieferumfang enthalten
Kelvin Gesamt	3000K
Lichtfarbe Gesamt	WARM WHITE
Energieeffizienzklasse (EEI)	F
Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver	LED tauschbar durch Endkunden



GU10    2X2,8  
W    2X x  
250lm

