

Rocholz verticale afroller

snijbreedte 750 mm, Voor een roldiameter van 220 mm, hoogte x breedte x diepte 880 x 295 x 240 mm

Artikelnummer: 101716



Rocholz Verticale afroller

verticale afroller








- snijbreedte 750 mm
- Voor een roldiameter van 220 mm
- snijmachine: verend gelagerde afscheurrail
- hoogte x breedte x diepte 880 x 295 x 240 mm
- draagvermogen 20 kg
- legbord
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet

Technische details

type verpakking	snijstandaard	diepte	240 mm
type afroller	verticale afroller	opstelling	legbord
soort verpakking	handmatig	verrijdbaar	nee
snijdbreedte	750 mm	materiaal	staal
roldiameter	220 mm	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen	20 kg	kleur	lichtgrijs // RAL7035
snijmachine	verend gelagerde afscheurrail	certificering	GS
hoogte	880 mm	gewicht	5,5 kg

breedte 295 mm

Dit past ook bij ...

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
552562		golfkarton, levering als rol, kwaliteit tweelaags, rollen lengte x breedte 70 m x 1200 mm, golfkarton, gewicht ca. 80 g/m ²