

Allit Euronorm-stapelbak Eco

hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 149736

Allit Euronorm stapelcontainers Eco

Euronorm-stapelbak







- hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 165 x 355 x 255 mm
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs/blauw
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- eenvoudig transport door open greepgaten
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C

Technische details



baktype	Stapelbak	vouwbaar	nee
euronorm	ja	wandconstructie	gesloten
hoogte	170 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	400 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
breedte	300 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenhoogte	165 mm	temperatuurbestendigheid	-20°C tot +60°C
binnenlengte	355 mm	geschikt voor rollenbanen	ja
binnenbreedte	255 mm	draaginstallatie	open greepgaten

materiaal	polypropyleen	kleur	grijs/blauw
recyclebaar	ja	onderbouw	stavlak
stapelbaar	ja	gewicht	0,92 kg
nestbaar	nee		

Gerelateerde Producten

149731		2 schuif-/2 scharniersluitingen, voor euronorm bak, Van polypropyleen in grijs/blauw
149732		2 schuif-/2 scharniersluitingen, voor euronorm bak, Van polypropyleen in grijs/rood
149741		4 schuifkliksluitingen, voor euronorm bak, Van polypropyleen in blauw
149742		4 schuifkliksluitingen, voor euronorm bak, Van polypropyleen in rood
149752		stolpdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, hoogte 10 mm, in grijs
149754		scharnierdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, hoogte 10 mm, in grijs

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag