

fetra chariot caisse

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 155084



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot caisse

Force 600 kg

chariot caisse

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

nombre/type de roulettes

2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

type de chariot	chariot caisse	pneumatique	TPE
matériau	acier	Diamètre de roue	200 mm
matériau de finition	soudé	roulement	roulement rainuré à billes
charge	600 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1000 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur de plateau	700 mm	surface	finition peinture époxy
hauteur	1070 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
norme européenne	non	exécution couleur	bleu brillant // RAL5007
rehausses	4 parois (paroi pleine)	norme	EN 1757-3 (frein)
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable	garantie	10 années
couvercle	non	Poids	83 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal