

Rollcart dubbele kopwandwagens

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 2000 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, opbouw 2
kopwanden (massief), constructie
van staal (gelast) met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met elastiek-banden



Artikelnummer: 158034

Rollcart zware dubbele kopwandwagen

Draagvermogen 1200 kg

dubbele kopwandwagens

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 800 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak
- opbouw 2 kopwanden (massief)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 990 x 2170 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met elastiek-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
type wagen	platformwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type platformwagen	dubbele kopwandwagens	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	1200 kg	schuifbeugel	2 stuks

laadhoogte	285 mm	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	2000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	800 mm	banden	elastiek
materiaal platform	zeefdrukplaat	wiellager	kogellager
oppervlak platform	antislip	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
platform uitvoering	Waterdicht	hoogte	990 mm
constructies	2 kopwanden (massief)	lengte	2170 mm
nestbaar	nee	breedte	800 mm
materiaal onderstel	staal	gewicht	71 kg

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar