

PROCITY aanrijdpaal

met halve kogelkop (deksel), hoogte x diameter 1270 x 273 mm, van staal vuurverzinkt, vaste uitvoering, om in te betonneren

Artikelnummer: 224549



PROCITY Stootbeschermende paaltjes

Beschermen van bedreigde gebieden veilig





aanrijdpaal

- met halve kogelkop (deksel)
- hoogte x diameter 1270 x 273 mm
- van staal vuurverzinkt
- vaste uitvoering
- om in te betonneren

Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	bevestigingstype	om in te betonneren
afzetsysteem	afzetpaal	afsluitbaar	nee
type paal	aanrijdpaal	materiaal	staal
hoogte	1270 mm	oppervlak	vuurverzinkt
diameter	273 mm	staanderuitvoering	vaste uitvoering
model kop	halve kogelkop (deksel)	gewicht	50 kg

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd