


tapis antifatique

Rotterdam

tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 910 x 600 mm, en vinyle avec surface striée dans le sens de la longueur en Dyna Shield™ en gris, permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales



Numéro d'article: 235489



tapis antifatique


- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts en intérieur
- tapis
- hauteur x longueur x largeur 12,7 x 910 x 600 mm
- en vinyle avec surface striée dans le sens de la longueur en Dyna Shield™ en gris
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181

Détails techniques





équipement du poste de travail	revêtement de sol	longueur	910 mm
revêtement de sol	tapis antifatique	largeur	600 mm
confection	tapis	équipement revêtement	bordures biseautées

			de sol
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	fonction revêtement de sol	permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales
lieu d'utilisation	intérieur	conducteur d'électricité	non
matériau de surface de roulement	vinyle	difficilement inflammable	oui
surface de revêtement de sol	stries dans le sens de la longueur	norme	DIN 51130 // BGR 181
couleur	gris	Poids	4 kg
hauteur	12,7 mm		

Accessoires

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute