

Miltex antivermoeidheidsmat Yoga Ergo Fire

hoogte x lengte x breedte 14 x 1250 x 950 mm, moeilijk ontvlambaar, van polyurethaan in antraciet

Artikelnummer: 500490



YOGA
ERGO
FIRE



Miltex Antivermoeidheidsmat Yoga Ergo Fire










antivermoeidheidsmat

- hoogte x lengte x breedte 14 x 1250 x 950 mm
- van polyurethaan in antraciet
- Temperatuurbestendig -40 tot +80 °C
- conform DIN 4102 of DIN EN 13501-1
- moeilijk ontvlambaar

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	elektrisch geleidend	nee
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	moeilijk ontvlambaar	ja
materiaal loopvlak	polyurethaan	temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C
kleur	antraciet	brandveiligheid	moeilijk ontvlambaar
hoogte	14 mm	norm	DIN 4102 // DIN EN 13501-1
lengte	1250 mm	gewicht	4 kg
breedte	950 mm		

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw