


## PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 600 x 1023 x 600 mm, 5 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500744



## PAVOY Ladekast Basis Plus

met enkelvoudig uittrekelement en rolgeleiding

ladekast







- hoogte x breedte x diepte 600 x 1023 x 600 mm
- 5 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




## Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	op wielen
type kast	ladekast	uittrekbare lade	85 %
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	600 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	1023 mm	afsluitbaar	ja
diepte	600 mm	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal	5 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm	greep	greeplijst
fronthoogte 75 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 100 mm	2 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 150 mm	1 stuks	garantie	10 jaar
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	77 kg
kast uitrusting	lades		

## Gerelateerde Producten

404286		scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdelers + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 100 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404288		scheidingsplaat, met 12 vakken, 3 lengteverdelers + 8 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 1023 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404303		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 1023 mm, dikte 3 mm, in zwart
404304		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 1023 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404307		etiketlijst voor ladekast, breedte 1023 mm, achterzijde magnetisch
500795		bak, met 48 vakken, 40 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 1023 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw