

## Manorga magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1230 x 600 mm, vaklast 110 kg, 5 niveaus met plaatstalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw, niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw



**MANORGA**



**Artikelnummer: 509957**

## Manorga Inhaakstelling

### Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld


- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1230 x 600 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 110 kg
- vak breedte x diepte 1210 x 600 mm
- 5 niveaus met plaatstalen bodem
- niveaus met gelast draagframe met gladde ommanteling van plaatstaal
- Per 62,5 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw

- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 3 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast





## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	62,5 mm
stellingtype	magazijnstelling	legborden / niveaus uitrusting	gelast draagframe
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	tweezijdig
stellingveld	aanbouwveld	legbord-/niveautype	plaatstalen bodem
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak legbord	m. poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1230 mm	kleur bodem	blauw // RAL 5015
diepte	600 mm	kleur standaard	blauw // RAL 5015
vaklast	110 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
veldlast	1200 kg	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1210 mm	garantie	3 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	20 kg

## Gerelateerde Producten

509971		plaatstalen bodem voor inhaakstelling, breedte x diepte 1210 x 600 mm, voor een vaklast van 110 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten

