

Bauer

Waterdichte kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 1090 x 1320 x 900 mm, inhoud 0,4 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw wielen en vorksloten

Artikelnummer: 518235



Bauer Kiepwagenwaterdichte kipper met vorksloten

Waterdichte kiepwagen


- voor allerlei stortgoed en ook vloeistoffen
- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1090 x 1320 x 900 mm
- hoogte stortkant 740 mm
- inhoud 0,4 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 91 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorksloten 465 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versteviging

- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 1 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	breedte vorkslaffen	170 mm
geschikt voor (product/materiaal)	Allerlei stortgoed, vloeistoffen	afstand vorkkokers	465 mm
inhoud	0,4 m ³	kraan	nee
hoogte	1090 mm	stapelbaar	nee
lengte	1320 mm	nestbaar	nee
breedte	900 mm	greep	duwbeugel
draagvermogen	300 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
hoogte storkant	740 mm	oppervlak	gelakt
materiaal	plaatstaal	kleur	blauw // RAL 5012
materiaal verwerking	gelast	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
stabiliteit/versteviging/schoren	ijzeren versteviging	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	wielen aantal/soort	1 zwenk- en 2 bokwielen
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	banden	Massief rubber
gelijkvloerse leging	ja	wiel-ø	250 mm
onderrijdbaar	nee	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	91 kg
hoogte vorkslaffen	55 mm		

Gerelateerde Producten

500413		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,4 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs