

borden voor vluchtroutesignalering SafetyMarking®

nooduitgang links, pijl links schuin omlaag, wandbord, van aluminium, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 200 x 400 mm

SafetyMarking®



Artikelnummer: 532243



EHBO-bord SafetyMarking®

Nooduitgang links met richtingspijl links naar beneden

borden voor vluchtroutesignalering

- nooduitgang links
- pijl links schuin omlaag
- wandbord
- van aluminium
- oppervlak lang nalichtend
- conform DIN EN ISO 7010 E001 + extra signalen en ASR A1.3 E001 + extra signalen
- hoogte x breedte 200 x 400 mm

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	richtlijn werkplaats (asr)	ASR A1.3 E001 + extra signalen
veiligheidsmarkering	borden voor vluchtroutesignalering	materiaal	aluminium
type bord	wandbord	type oppervlakte	lang nalichtend
weergave	symbool	hoogte	200 mm
symbool/tekst	nooduitgang links	breedte	400 mm

richtingwijzer	links schuin omlaag	minimumlengte	1
norm	DIN EN ISO 7010 E001 + extra signalen	gewicht	0,135 kg

Gerelateerde Producten

545952		dubbelszijdige kleefpads voor bedrijfslogo
567536		knoopketting voor bedrijfslogo, draaddikte 1,4 mm
567547		knoopketting voor bedrijfslogo, draaddikte 1,6 mm
567558		pantserketting voor bedrijfslogo, draaddikte 1,5 mm
567569		S-haak voor bedrijfslogo, draaddikte 2 mm
567591		zuignap met kartelmoer voor bedrijfslogo
567605		plakstrook voor bedrijfslogo

Dit past ook bij ...

102039		EHBO-koffer, Vulling: conform DIN 13157, koffer van slagvast en sterk ABS in oranje, met wandhouder
222724		wegwerphandschoenen, van natuurlatex in wit, binnenzijde Licht gepoederd, afmeting 9 - 10, lengte 240 mm
436312		vloermarkeerapparaat, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
531364		verzamelpunt, wandbord, van aluminium, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 400 x 400 mm