

## hofe opvanglegborden voor stelling met opvanglegborden

breedte x diepte 1000 x 400 mm,  
voor een vaklast van 200 kg,  
uitgerust met rand en veiligheidsfels,  
van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 865498



opvanglegborden voor stelling met opvanglegborden




- breedte x diepte 1000 x 400 mm
- voor een vaklast van 200 kg
- uitgerust met rand en veiligheidsfels
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

### Technische details

meubeltype	stelling	diepte	400 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	400 mm
opslagtype	gevaarlijke stoffen	stelling	vaklast 200 kg
stellingveld	onderdeel	legborden / niveaus uitrusting	rand en veiligheidsfels
onderdeel	opvanglegborden	materiaal	staal

stellingaccessoires	legbord	oppervlak legbord	verzinkt
voor stellingtype	stelling met opvanglegborden	kleur uitvoering	verzinkt
legbord-/niveautype	opvanglegborden	garantie	5 jaar
breedte	1000 mm	gewicht	4,37 kg
vakbreedte	1000 mm		

## Dit past ook bij ...

139145		bandenkar, draagvermogen 200 kg, Voor banden Ø 540 - 820 mm, handmatig, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
139153		bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820 mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-banden
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
532403		gereedschapswagen - met uitrusting, hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met cilinderslot, romp gelakt in RAL3020 verkeersrood, front gelakt in RAL7016 antracietgrijs