

## MDS Raumsysteme loodskantoor

hoogte x breedte x diepte 2690 x 5100 x 3100 mm, oppervlak 15,3 m<sup>2</sup>, 4 wanden (standaard zichtwandelement), geluiddemping tot 28 dB, met vleugel deur, container van aluminium/hout, raam van floatglas

Artikelnummer: 872165



## MDS Raumsysteme Loodskantoor

loodskantoor

- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte x diepte 2690 x 5100 x 3100 mm, oppervlak 15,3 m<sup>2</sup>
- 4 wanden (standaard zichtwandelement), geluiddemping tot 28 dB
- met vleugel deur
- zonder vloer
- container van aluminium/hout, raam van floatglas
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

### Technische details


|                       |                     |                     |                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| type container        | loodskantoor        | vloer               | nee            |
| plaats van toepassing | binnen              | isolatie            | nee            |
| hoogte buiten         | 2690 mm             | geluiddemping       | 28 dB          |
| binnenhoogte          | 2500 mm             | type deur           | vleugel deur   |
| breedte buiten        | 5100 mm             | levering            | voorgemonteerd |
| breedte binnen        | 5047 mm             | materiaal container | aluminium/hout |
| diepte buiten         | 3100 mm             | materiaal raam      | floatglas      |
| grondvlak             | 15,3 m <sup>2</sup> | lossen per          | ja             |

|               |                               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                               | kraan/vorkheftruck no |
| wandtype      | standaard<br>zichtwandelement | gewicht 825 kg        |
| wanden aantal | 4 stuks                       |                       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505468 |    | massieve wand, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, wanddikte 53 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar               |
| 505469 |    | bovenlichtwand, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, wanddikte 53 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar              |
| 505470 |    | schuifraamelement, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                            |
| 505471 |    | vleugel deur, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, deur 53 mm dik, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                 |
| 505472 |   | openslaande deur met venster, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, deur 53 mm dik, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 529604 |  | transportvloer, voor loodskantoor met 4 wanden, lengte x diepte 3100 x 5100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                                    |
| 529608 | .   | draai-/kiepvenster voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 529609 | .   | schuifraam voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 872212 |  | standaardbodem, voor loodskantoor met 4 wanden, lengte x diepte 3100 x 5100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                                    |
| 872325 |  | ISO-uitrusting, voor ISO-uitrusting breedte x diepte 3100 x 5100 mm met 4 muren, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                                   |
| 873204 | .   | ventilatieschuif voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 873248 | .   | ventilator voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 873259 | .   | muurconvector voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 873292 | .   | dubbel stopcontact voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 873306 | .   | rasterinbouwlamp voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 873317 | .   | BAP-roosterinbouwlamp voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 105206 |  | Werkplaatsstoel, Met standaardzitting uit PU-schuim in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 460 x 420 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd |
|--------|---|---|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 407892 |  | <p>universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs</p>          |
| 530350 |  | <p>multifunctionele cabine, geschikt voor binnen, hoogte x breedte x diepte 2680 x 2045 x 2045 mm, constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9002 grijswit</p>   |
| 627875 |  | <p>stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bakken van polypropyleen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag</p> |