



TÜV-/MPA-  
geprüfte  
Produkte

Übereinstimmungser-  
klärung (ÜHP)

## Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 3 IBC à 1000 Liter

**Abgestimmt auf die Lagerung von 3 IBC. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport.**

- Kannenträger optional für Abfüllarbeiten erhältlich
- Mit Abfüllbock als Abfüll- oder Dosierstation einsetzbar
- Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Pulverbeschichtung
- Gabeltaschen für innerbetrieblichen Transport
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



## classic-line by DENIOS



Ausstattung	mit Gitterrost	mit einem Abfüllbock	mit zwei Abfüllböcken	mit drei Abfüllböcken
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	6000	6000	6000	6000
Maße außen B x T x H [mm]	3280 x 1300 x 424	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883	3280 x 1300 x 883
Bestellnummer pulverbeschichtet	273-873-J1	273-875-J1	273-877-J1	273-879-J1
Bestellnummer feuerverzinkt	273-874-J1	273-876-J1	273-878-J1	273-880-J1

Zubehör	
Bestellnummer Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, für Auffangwannen L x B (mm): 3280 x 1300	274-191-J1
Bestellnummer Leitfähiger Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, für Auffangwannen L x B (mm): 3280 x 1300	274-192-J1
Bestellnummer Kannenträger	274-148-J1