

Rollcart Schrankwagen

Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 575 mm, Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen, Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 600 mm, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158088

Rollcart Tisch- und Schrankwagen

Traglast 300 kg

Schrankwagen

- Traglast 300 kg
- mit 1 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 575 mm
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion
- Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 600 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	600 mm
Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Traglast	300 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

Ladeflächenbreite	575 mm	Material	Stahl/Holz
Wagen Ausstattung	1 Schrank, 4 Schubladen	elektrisch leitend	nein
Schubladen Anzahl	4 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Schrank	1 Stück	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	1 Stück	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Höhe	990 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Länge	1170 mm	Gewicht	80 kg

Zubehör

158084		Schubladeneinsatzset für Montagewagen, Set bestehend aus: 2 Längs- und 6 Querteiler, Höhe x Länge 60 x 600 mm
158400		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158407		4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar