

Aufsatzschrank für Spind

4 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 267184



Aufsatzschrank für Spind

- 4 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL5012 Lichtblau

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Schrankschranktyp | Aufsatzschrank | Durchlassmaß Tür (li.) | 433 mm |
| für Schranktyp | Spind | abschließbar | ja |
| Abteile | 4 Stück | Schließsystem | Zylinderschloss |

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---|
| Höhe | 500 mm | Material Korpus | Stahl |
| Breite | 1200 mm | Oberfläche Korpus | einbrennlackiert |
| Innenhöhe | 471 mm | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 500 mm | Material Front | Stahl |
| Innentiefe | 477 mm | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Abteilbreite | 300 mm | Farbe Front | blau // RAL5012 |
| Türtyp | Flügeltür | Aufstellung/Montage | Wand |
| Türanschlag | rechts | Norm | Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt |
| Türöffnungswinkel | 110 ° | Gewicht | 21,1274 kg |
| Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |