

## META

### Weitspannregal

#### MINI-RACK

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1851 x 800 mm, Fachlast 600 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 479698



## META Weitspannregal MINI-RACK

### Anbauregal

Weitspannregal

- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1851 x 800 mm
- Feldlast 3200 kg
- Fachlast 600 kg
- Fach Breite x Tiefe 1800 x 800 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele
- Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie


## Technische Details

|                                 |                |                            |  |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp                        | Regal          | Böden / Ebenen Ausstattung | Verstärkung durch Unterzüge  |
| Regaltyp                        | Weitspannregal | Böden / Ebenen Stabilität  | mittiger Unterzug  |
| Regalsystem                     | Stecksystem    | Höhenverstellraster Ebene  | 50 mm  |
| Regalfeld                       | Anbaufeld      | Nutzung                    | einseitig  |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Oberfläche Boden           | verzinkt   |
| Material                        | Stahl          | Oberfläche Ständer         | verzinkt   |
| Höhe                            | 2500 mm        | Oberfläche Traversen       | verzinkt   |
| Breite                          | 1851 mm        | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade   |
| Tiefe                           | 800 mm         | Unterbau                   | Fußplatte (dübelfähig)   |
| Fachlast                        | 600 kg         | Farbe Ausführung           | verzinkt   |
| Fachbreite                      | 1800 mm        | Lieferumfang               | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast                        | 3200 kg        | Anlieferung                | zerlegt  |
| Fachtiefe                       | 800 mm         | Garantie                   | 5 Jahre  |
| Böden / Ebenen Anzahl           | 4 Stück        | Gewicht                    | 100,112 kg   |
| Böden- / Ebenentyp              | Stahlpaneele   |                            |  |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150076 |  | Schraubenanker für Weitspannregal   |
| 479665 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1451 x 800 mm, Fachlast 600 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 479723 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2251 x 800 mm, Fachlast 600 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 479756 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2751 x 800 mm, Fachlast 490 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 480143 |  | Stahlpaneeleboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1800 x 800 mm, Für eine Fachlast von 600 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen                                      |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß   |