

Artikel nummer	artikelnaam
108102006	Standard - wandcontactdoos 1V PA arctic wit

Standard - wandcontactdoos 1-voudig penaaarde arctic wit



Technische gegevens	108102006
Aansluitwijze	Schroefklem
Aantal eenheden	1
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee
Frequentie	50 50 Hz
Beschermingscontact	ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Met ingebouwde USB voeding	geen
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aantal actieve contacten (rond)	1
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Rond aardingscontact	ja
Min. diepte van de inbouwdoos	,000 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz
Kleur	arctic wit
Uitvoering	Beschermende contactpen
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal fasen	1

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 25.11.2022

Technische gegevens		108102006
Met aan/uitschakelaar	nee	
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
Schakelmateriaalbreedte	64,000 mm	
Schakelmateriaalhoogte	100,500 mm	
Schakelmateriaaldiepte	43,000 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	,00 mA	
Met WLAN repeater	nee	