

Bewegingsmelder, 230 V, 40 m, voor gangen, voor inbouwdoos, wit

350-500111

4 jaar
garantie


De eenkanaals gangbewegingsmelder is geschikt voor automatische lichtregeling binnenshuis (aan/uit). Je kunt de melder monteren in een inbouwdoos aan het plafond. Een inbouwdoos met veerklemmen en een IP54-opbouwdoos kunnen afzonderlijk worden besteld. Voldoet aan de Europese norm voor EMC en Veiligheid EN 60669-2-1.

Afwerkingskleur: wit

- Bewegingsmelder voor gangen
- Tangentiële detectie tot 40 m
- Radiale detectie tot 16 m
- Robuust relais (led van 300 W)
- Automatisch of handmatig aan/uit
- Instelling voor onbeperkte lichtsterkte maakt daglichtonafhankelijke lichtregeling mogelijk
- Detectiegebied kan aangepast worden met een aanpasbaar afschermmasker
- IP54-opbouwdoos en inbouwdoos met veerklemmen verkrijgbaar als accessoires
- Inbedrijfstelling via potentiometers of IR-afstandsbediening (verkrijgbaar als accessoire)



Detectiebereik



H	A	B
	Across	Towards
2.5 m	5 x 40 m	3 x 16 m



230 V



stand-alone



360°



40 m vanop
een hoogte
van 2,5 m



2 – 3 m



inbouwdoos

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	350-500111
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximaal verbruik	0.5 W
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 10 A)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	800 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	300 W
Maximale belasting leddriver	800 VA
Maximale capacatieve belasting	140 μ F
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux, ∞
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 30 s – 30 min
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	40 m vanop een hoogte van 2,5 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 – 3 m
Kleur	white (bij benadering RAL 9010)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 x 105 x 38 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 60 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

Toebehoren

350-991999	Inbouwdoos met veerklemmen
350-992901	IP54-opbouwdoos, wit
351-25320	IR-afstandsbediening

Afmetingen



Aansluitschema

