

## Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie

**PA 20 C Wartel met contraoer zonder flens**

- Robuuste nylon diafragma wartel M20, inclusief contraoer M20.
- Klembereik Ø 7 - 13 mm.
- Metrische schroefdraad M20.
- Tapdraadlengte: 9 mm.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT2522</b>
EAN:	8712259533407
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035
Uitvoering	Recht
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met trekontlasting	Ja
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Spoed schroefdraad	15 mm
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-30 - 100 °C
Schroefdraadlengte	9 mm
EMC-uitvoering	Nee
Sleutelwijdte	24 mm
Geschikt voor kabeldiameter	7 - 13 mm
Zeskant hoekmaat	27 mm
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Voor gewapende kabel	Ja
Afgeschermd	Nee
Verzending	50

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.