


Produktbeschreibung

HAUPTMERKMALE

- › Robuste, feste Aluminiumausführung (RoHS-konform)
- › Für runde und D-Form-Achsen
- › Eloxierte Oberfläche, kratzfest, elektrisch nicht leitend
- › Kundenspezifische Ausführungen und Farben auf Anfrage



K1 METALLKNÖPFE



PRODUKTVARIANTEN

















- Knopfausführungen: Shape, Shaper, Dimple, Pure, Robot, Space, Cone, Medic
- Achsdurchmesser (Standard): 6 mm
- Eloxierte Oberfläche, seidenglanz
- Schwarz oder Naturfarbe

MÖGLICHE ANPASSUNGEN

- Knopfausführung
- Achsdurchmesser 3 mm, 3.18 mm (1/8"), 4 mm, 6.35 mm (1/4")
- Farben: Rot, gold, grün, hell- und dunkelblau
zusätzliche Farben auf Anfrage lieferbar

Abmessungen und Bestellungenangaben

FORM, ABMESSUNG UND ARTIKELNUMMER

SHAPE	ACHSDURCHMESSER $\varnothing d \begin{smallmatrix} +0.028 \\ +0.010 \end{smallmatrix}$ Lagerartikel*	ARTIKELNUMMER	
		SILBER	SCHWARZ
 	3 mm	K1-SH-S30	K1-SH-B30
	3.18 mm (1/8")	K1-SH-S32	K1-SH-B32
	4 mm	K1-SH-S40	K1-SH-B40
	6 mm*	K1-SH-S60	K1-SH-B60
	6.35 mm (1/4")	K1-SH-S64	K1-SH-B64
 	3 mm	K1-SR-S30	K1-SR-B30
	3.18 mm (1/8")	K1-SR-S32	K1-SR-B32
	4 mm	K1-SR-S40	K1-SR-B40
	6 mm*	K1-SR-S60	K1-SR-B60
	6.35 mm (1/4")	K1-SR-S64	K1-SR-B64
 	3 mm	K1-DM-S30	K1-DM-B30
	3.18 mm (1/8")	K1-DM-S32	K1-DM-B32
	4 mm	K1-DM-S40	K1-DM-B40
	6 mm*	K1-DM-S60	K1-DM-B60
	6.35 mm (1/4")	K1-DM-S64	K1-DM-B64
 	3 mm	K1-PR-S30	K1-PR-B30
	3.18 mm (1/8")	K1-PR-S32	K1-PR-B32
	4 mm	K1-PR-S40	K1-PR-B40
	6 mm*	K1-PR-S60	K1-PR-B60
	6.35 mm (1/4")	K1-PR-S64	K1-PR-B64
 	3 mm	K1-RB-S30	K1-RB-B30
	3.18 mm (1/8")	K1-RB-S32	K1-RB-B32
	4 mm	K1-RB-S40	K1-RB-B40
	6 mm*	K1-RB-S60	K1-RB-B60
	6.35 mm (1/4")	K1-RB-S64	K1-RB-B64
 	3 mm	K1-SC-S30	K1-SC-B30
	3.18 mm (1/8")	K1-SC-S32	K1-SC-B32
	4 mm	K1-SC-S40	K1-SC-B40
	6 mm*	K1-SC-S60	K1-SC-B60
	6.35 mm (1/4")	K1-SC-S64	K1-SC-B64
 	3 mm	K1-CN-S30	K1-CN-B30
	3.18 mm (1/8")	K1-CN-S32	K1-CN-B32
	4 mm	K1-CN-S40	K1-CN-B40
	6mm*	K1-CN-S60	K1-CN-B60
	6.35 mm (1/4")	K1-CN-S64	K1-CN-B64
 	3 mm	K1-MD-S30	K1-MD-B30
	3.18 mm (1/8")	K1-MD-S32	K1-MD-B32
	4 mm	K1-MD-S40	K1-MD-B40
	6 mm*	K1-MD-S60	K1-MD-B60
	6.35 mm (1/4")	K1-MD-S64	K1-MD-B64

Toleranzen nach DIN ISO 2768-m, sofern nicht anders festgelegt

Bestellangaben

VERPACKUNG

INHALT DER STANDARDVERPACKUNG

- 20 Stück für Shaper, Robot, Space, Dimple, Cone, Medic
- 40 Stück für Shape oder Pure
- 1 Stück Feststellschraube M2.5 x 4 mm pro Knopf
- 1 Stück Sechskantbusschlüssel 1.3 mm



20 Stück für Shaper, Robot, Space, Dimple, Cone, Medic



40 Stück für Shape oder Pure

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ANZAHL	ARTIKELNUMMER
Sechskantbusschlüssel 1.3 mm	1 Stück	K1-HEXKEY
Feststellschraube M2.5 x 4 mm	1 Stück	5404-32

Technische Daten

Mechanische Daten

Max. Anzugsdrehmoment der Stellschraube 20 Nm

Materialien

Aluminium eloxiert

©Copyright 2018 by Elma Electronic AG, CH-8620 Wetzikon. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unser Sales Team.

China: +86 21 5866 5908
Frankreich: +33 388 56 72 50

Deutschland: +49 7231 97 34 0
Israel: +972 3 930 50 25

Singapur: +65 6479 8552
Schweiz: +41 44 933 41 11

England: +44 1234 838 822
Vereinigte Staaten: +1 510 656 3400