

Artikelnummer: 129431

Kurzbeschreibung: Duwbeugelwagen, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Duwbeugelwagen 850 x 500 mm: MultiVario-Transporter - op vele manieren aan te passen, uit te wisselen en aan te vullen. De systeemonderdelen worden eenvoudig in het basiselement gezet en vastgeschroefd. Gelaste staalbuizen en profielstaal, gepoedercoat, oppervlakte duurzaam beschermd, stoot- en krasbestendig. Platform van houtplaten, oppervlakte beukendecor. 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE-bandjes, naven met rollager. Met centraalremsysteem TOTALSTOP* van Fetra volgens de Europese richtlijn EN 1757-3 (veiligheid van platformkarren). Laadoppervlak: 850 x 500 mm

- Buitenmaten (lxbxh): 970 x 509 x 950 mm
- Laadoppervlakhoogte: 220 mm
- Ø wiel 160 mm x 40 mm breed

* **TOTALSTOP** - het centraalremsysteem van Fetra**Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig:** het door Fetra ontwikkelde remsysteem kan met een enkele voetbeweging gemakkelijk vast gezet en weer los gehaald worden. Niet alleen het draaien van de wieltjes, maar ook de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen wordt veilig vastgezet. Zo worden gevaarlijke situaties door het uitzwenken van de geremde wagen vermeden. Door de centrale plaatsing is het rempedaal te allen tijde goed te zien en kan in iedere wielpositie gebruikt worden. De wielrem van gom functioneert op alle bandmaterialen en is eenvoudig af te stellen.

- Innovatief: met slechts één voetbeweging worden de draaibeweging van de wiel en van beide zwenkwielen geblokkeerd
- Comfortabel: het rempedaal is altijd zichtbaar voor de gebruiker. Remmen is in iedere wielpositie mogelijk
- Ergonomisch: gemakkelijk loshalen van de rem, doordat het pedaal ver van de grond zit
- Veilig: wielrem van gom: optimale remprestatie op alle bandmaterialen, eenvoudig af te stellen

