



07502011

## Profilgehäuse NoVoTronic

126 x 49 x 180 mm

Profilgehäuse NoVoTronic 126 x 49 x 180 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	126 mm
Breite	49 mm
Tiefe	180 mm
Gehäusematerial	Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-AMgSi, Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe Elektronikgehäuse	Pulverbeschichtung, Gehäuse RAL 9005, tiefschwarz, Funktionseinschubstreifen RAL 3003, rubinrot
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	0.75 kg
GTIN	4250157902122

## ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

## Zubehör

≡ ≡

**07509004**  
Wandhalter P100

≡ ≡

**07509007**  
Fuß-/Verbindungselement 100

≡ ≡

**07509011**  
Wandprofil 80/100 - 100

≡ ≡

**07509012**  
Wandprofil 80/100 - 160

≡ ≡

**07509013**  
Wandprofil 80/100 - 200

≡ ≡

**83900003**  
Batterieeinschubfach 9V Block

≡ ≡

**83900006**  
Batterieeinschubfach 4 x AA Zellen