

ERbic CAN Bus

Bestellinformation

ERbic Typ	Farbe	Kabelabgang	D-Sub 9-polig	Schraube	Vorzugstyp 1)	Artikelnummer*
CAN Bus mit externem Schalter und Federzugklemme						
CAN Bus mit Schirmentkopplungs-Kondensator HLG*	anthrazit	horizontal	Buchse	#4/40 UNC	Ja	144744
CAN Bus mit Schirmentkopplungs-Kondensator und Service/PG Anschluss HLG*	anthrazit	horizontal	Buchse und Stift (PG Anschluss)	#4/40 UNC	Ja	154826
CAN Bus mit externem Schalter und Schraubklemme						
CAN Bus Standard HLG*	anthrazit	vertikal	Buchse	#4/40 UNC	Ja	154824
CAN Bus MAX Standard HLG*	silber	axial	Buchse	#4/40 UNC	Ja	154039
CAN Bus Knoten mit Schraubklemme						
CAN Bus Standard	anthrazit	horizontal	Buchse	#4/40 UNC	Ja	103668
CAN Bus mit Service/PG Anschluss	anthrazit	horizontal	Buchse und Stift (PG Anschluss)	#4/40 UNC		134149
CAN Bus mit Schirmentkopplungs-Kondensator	anthrazit	horizontal	Buchse	#4/40 UNC		103642
CAN Bus mit Schirmentkopplungs-Kondensator, reversed	anthrazit	horizontal	Buchse	#4/40 UNC		104320
CAN Bus mit Schirmentkopplungs-Kondensator HLG*	anthrazit	horizontal	Buchse	#4/40 UNC	Ja	124620
CAN Bus mit Schirmentkopplungs-Kondensator HLG*, reversed	anthrazit	horizontal	Buchse	#4/40 UNC	Ja	124654
CAN Bus Standard	anthrazit	vertikal	Buchse	#4/40 UNC		103669
CAN Bus mit Schirmentkopplungs-Kondensator und Service/PG Anschluss	anthrazit	horizontal	Buchse und Stift (PG Anschluss)	#4/40 UNC		103662
CAN Bus mit Schirmentkopplungs-Kondensator	anthrazit	vertikal	Buchse	#4/40 UNC	Ja	103652