


Datenblatt | Artikelnummer: 727-133/004-000
8-Etagen-Rangierklemme; mit Rasthaken; ein Potential je Ebene; mit Prüföffnung Ø 2,3 mm; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; für Tragschiene 35 x 15; 1,5 mm²; 1,50 mm²; blau
<https://www.wago.com/727-133/004-000>



Farbe: blau Abbildung ähnlich

Sicherheitshinweise

Anwendung Ex i 60 V = Scheitelwert Tab. 4, EN 50020

Hinweise

Sicherheitshinweis 1	Anwendung Ex i 60 V = Scheitelwert Tab. 4, EN 50020
Sicherheitshinweis 2	Bei Bescheinigung durch den Werksachverständigen

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	250 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsstrom	10 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Klemmstellen	32
Gesamte Anzahl der Potentiale	8
Anzahl der Ebenen	8

Anschluss 1	
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung



Geometrische Daten	
Breite	7,62 mm / 0.3 inch
Höhe	226 mm / 8.898 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	76 mm / 2.992 inch

Mechanische Daten	
Aufdruck	h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h
Bauform	horizontale Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	blau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	1,187 MJ
Gewicht	73,8 g

Umgebungsbedingungen	
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten	
eCl@ss 10.0	27-14-11-20
eCl@ss 9.0	27-14-11-20
ETIM 8.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897
VPE (UVPE)	25 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454188092
Zolltarifnummer	85369010000

1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehör
1.1.1 Abschlussplatte
1.1.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 727-162
8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick; blau



Art-Nr.: 727-158
8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick; grau



Art-Nr.: 727-170
8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick; lichtgrau



Art-Nr.: 727-108
8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick; orange

1.1.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 727-166

8-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick; weiß