


Bezeichnung	Verbindungsleitung Kabelstecker - Winkeldose mit LED, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR,
-	schwarz, 3 x 0,34 mm ² , 1 m
Produktgruppe	-
Bestellnummer	Serie 763 77 3634 3429 50003-0100


Abbildung




Belegungspläne



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	77 3634 3429 50003-0100
	Alternative Bestellnummer: 79 5003 10 04
Steckverbinder-Bauform	Verbindungsleitung Kabelstecker - Winkeldose mit LED
Kabellänge	1 m
Ausführung	Verbindungsleitung
Steckverbinder Verriegelung	Schrauben
Anschlussart	am Kabel angespritzt
Schutzart	IP69K
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² / AWG 22
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	28
Zolltarifnummer	85444290

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V

Bezeichnung	Verbindungsleitung Kabelstecker - Winkeldose mit LED, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR, schwarz, 3 x 0,34 mm², 1 m
-	-
Produktgruppe	Serie 763
Bestellnummer	77 3634 3429 50003-0100

Bemessungsstrom (40°C)	4,0 A
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PUR
Material Kontaktkörper	PUR
Material Kontakt	CuZn (Messing) / CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	None (No pollutants)
SCIP Nummer	SCIP-number not available

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL
-------------	----

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

Kabeldaten - Leitungsaufbau

Kabeldurchmesser	4,3 mm
Querschnitt	3 x 0,34 mm ²
Mantelmaterial	PUR
Isolation Litze	PP9Y halogenfrei
Litzenaufbau	43 x 0,10 mm
Kabelfarbe	schwarz

Kabeldaten - Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand	60 Ω/Km (20°C)
------------------	----------------

Kabeldaten - Mechanische Eigenschaften

Biegeradius Kabel fest	≥ 5 x Ø
Biegeradius Kabel bewegt	≥ 10 x Ø
Biegezyklen	> 5 Mio.
Zulässige Beschleunigung	5 m/s ²
Verfahrweg horizontal	</= 5 m
Verfahrweg vertikal	</= 5 m
Verfahrgeschwindigkeit	≤ 200 m/min

Kabeldaten - Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis	-25 °C / 90 °C (UL +80 °C)
Temperaturbereich Kabel fest von / bis	-50 °C / 90 °C

Bezeichnung	Verbindungsleitung Kabelstecker - Winkeldose mit LED, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR, schwarz, 3 x 0,34 mm ² , 1 m
-	-
Produktgruppe	Serie 763
Bestellnummer	77 3634 3429 50003-0100

Kabeldaten - Sonstige Eigenschaften

Halogenfrei	ja
-------------	----

Bezeichnung	Verbindungsleitung Kabelstecker - Winkeldose mit LED, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP69K, UL, PUR, schwarz, 3 x 0,34 mm², 1 m
-	-
Produktgruppe	Serie 763
Bestellnummer	77 3634 3429 50003-0100

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.