


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH


Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.




Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

Wechsler 1-polig mit Trennhilfe
auf Oeffnerseite
single pole changeover with
positive action at NC - side

- Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.8 N
actuating force
- Rueckschaltkraft ≥ 0.9 N
release force
- Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential
- IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 40
protection class acc to EN 60529 IP 40
- Gehaeuse auf Anschlussseite abgedichtet
housing sealed on connector side



NC	NO
2	4



G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10462904	Index c
	fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2	+0.25 +0.1 -0.25	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH					
c	83090	11.03.13	BRC			CAD: NX v6.0	gez./DRAWN BY 10.06.11 BRC gepr./CHECKED BY	SCHNAPPSCHALTER		
b	78489	26.04.12	BRC					Snap action switch		
a	77237	14.02.12	BRC					 MARQUARDT		
	73677	10.06.11	BRC							
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					