

Benennung/Description

Blitzleuchte
Flashing Beacon

Artikel-Nummer
Material number

232 #00 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


Bestell-Nr. / order no.

232 #00 55	24 V DC	140 mA	ca. 45 g
232 #00 67	115 V AC	30 mA	ca. 64 g
232 #00 68	230 V AC	20 mA	ca. 54 g



1 = RD 3 = YE

Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Blitzfrequenz	ca. 1,5 Hz	Flashing frequency	ca. 1,5 Hz
Blitzleistung	ca. 1 Ws	Flashing energy	ca. 1 Ws
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lebensdauer	min. 4 Mio Blitze	Life duration	min. 4 Mio Flashes
Spannungsbereich	Spannung $\pm 10\%$	Voltage range	Voltage $\pm 10\%$
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	2 Litzen ca. 600 mm	Connection	2 Strands ca. 600 mm
Befestigung	Einbaumontage	Fixing	Installation mounting
Dichtung	vorhanden	Seal	available
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, $U_i = 250V$, $U_{imp} = 2.500V$, Überspannungskategorie II. Im Anschlussbereich wird Verschmutzungsgrad 2 oder besser vorausgesetzt	Environmental conditions	Pollution degree 3, $U_i = 250V$, $U_{imp} = 2.500V$, Overvoltage category II. In connection area Pollution degree 2 or better is required.
Werkstoff Gehäuse	ABS	Material housing	ABS
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

