



### Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
------------	---

### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Leistungsbereich	150 W
Eingangsspannung	110 - 250 V AC 50/60 Hz

### Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	VDE UL
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
Höhe	285 mm
Breite	80 mm
Tiefe	70 mm
Einsatzbedingungen	Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse Elektrischer Schutz wird benötigt
Befestigungsmodus	Durch Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	28,500 cm
VPE 1 Gewicht	811,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	16,000 cm
VPE 2 Breite	26,000 cm

VPE 2 Länge	58,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,240 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------