



## Beschriftungsgerät für das Homeoffice inklusive USB-Verbindung

PT-D410



[www.brother.de](http://www.brother.de)  
[www.brother.at](http://www.brother.at)

## Beschriftungsgerät für das Büro und Homeoffice

Organisieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem Beschriftungsgerät von Brother. Das PT-D410 ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Modell, das sowohl für das Büro als auch das Homeoffice geeignet ist. Es eignet sich unter anderem zur Beschriftung von Ordnern, Ablagen, Schränken, Kabeln oder Aufbewahrungsboxen. So ermöglicht es Ihnen eine organisierte und komfortable Arbeitsumgebung. Nehmen Sie sich die Zeit und beschriften Sie Ihr Homeoffice. Eine höhere Produktivität und weniger Zeit bei der Suche nach Informationen ist hierbei garantiert.



### Key features:

- Etiketten direkt über die Tastatur oder die Software P-touch Editor am Computer erstellen
- Großes grafisches Display mit Druckvorschau
- QWERTZ-Tastatur zur schnellen Texteingabe
- Inklusive USB-Schnittstelle
- Bis zu 18 mm breite Etiketten drucken
- Inklusive Schriftbandkassette und USB-Kabel

### Ideal zum Standalone-Einsatz

Mit der integrierten QWERTZ-Tastatur und dem großen grafischen Display mit Druckvorschau, ist das PT-D410 äußerst benutzerfreundlich und ermöglicht ein schnelles Eintippen des Textes, so dass das Gerät komplett autark zum Etikettendruck eingesetzt werden kann.

### Erweiterte Funktionen zur Etikettengestaltung

Neben der Standalone-Nutzung kann das Modell auch an den Computer angeschlossen und mit der PC-Software P-touch Editor verwendet werden. Viele Möglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung des Etikettenlayouts erweitern so das Spektrum. Wählen Sie beispielsweise aus einer Vielzahl von Vorlagen, generieren Sie ein- und zweidimensionale Barcodes oder fügen Sie eigene Logos oder Icons Ihren Etiketten hinzu.

## Allgemein

### Artikelnummer

PTD410RG1

### Druckauflösung

180 dpi

### Schneideeinheit

Manuell

### Drucktechnologie

Thermotransfer

### Max. Druckhöhe

15,8 mm

### Tastatur

QWERTZ mit separatem Ziffernblock

### Tasten

Anzahl: 65

Material: Gummi

### Max.

### Druckgeschwindigkeit

20 mm/Sekunde

### Farbe

Weiß

## Display

### Größe

58 mm x 21 mm

### Eingabe Text

2 Zeilen à 16 Zeichen

### Typ

Grafik-LCD  
(128 x 48 Punkte)

### Ansicht

Reale Etikettenansicht,  
Druckvorschau

## Konnektivität

### USB

Ja (Micro)

## Funktionen

### Arbeitsspeicher pro Etikett

280 Zeichen

### Barcodes

9

22 (über PC-Software)

### Randeinstellungen

Großer Rand, Kleiner Rand, Kettendruck, Kein Schnitt, Spezialband

### Speicherplätze

50

### Max. Anzahl Zeilen

5 (mit 18 mm Band)

Kein Limit (über PC-Software)

### Tab-Funktion

Ja

### Einstellbare Etikettenlänge

30-300 mm

### Max. Anzahl Blöcke

5

### Kabelmarkierung

Ja (Fähnchen)

### Spiegeldruck

Ja

### Mehrfachausdruck

1-99

### Erkennung Bandkassette

Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)

### Vertikaldruck

Ja

### Nummerierung

1-99

## Etikettengestaltung

### Autoformate

30

### Schriftstile

10 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv + Fett, Kursiv + Umriss, Kursiv + Schatten 1, Kursiv + Schatten 2)

### Linien

Unterstreichen, Ausstreichen

### Zeichen/Symbole

908/700

### Akzentbuchstaben

146

### Schriftgrößen

7 (Auto / 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkt)

### Schriftbreiten

5 (x 1, x 1/2, x 2/3, x 3/2, x 2)

### Schriftarten

15 (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic, Dortmund)

### Textausrichtung

Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz

### Rahmen

120

## Software und App Kompatibilität

**Software**  
P-touch Editor  
für Windows

## Betriebssysteme

**Computer**  
Windows 8.1 / 10 / 11  
Mac OS 10.15 / 11 / 12

## Verbrauchs- material

**TZe-Schriftbänder**  
3,5/6/9/12/18 mm

## Stromversorgung

**Batterien**  
6 x AA Alkaline (LR6) oder  
6 x AA wiederaufladbar (HR6)  
(beide nicht enthalten)

**Netzadapter**  
AD-E001A

**Automatische Abschaltung**  
Netzadapter  
(Aus / 1 Std. / 2 Std. / 4 Std. / 8 Std.)  
AA-Batterien  
(5 Min. / 10 Min. / 30 Min.)

## Sonstiges

**Sprachen**  
20 (Englisch, Deutsch,  
Französisch, Spanisch,  
Portugiesisch, Portugiesisch  
(Brasilien), Italienisch,  
Niederländisch, Dänisch,  
Norwegisch, Schwedisch,  
Finnisch, Ungarisch,  
Tschechisch, Polnisch,  
Rumänisch, Slowenisch,  
Slowakisch, Kroatisch,  
Türkisch)

**Gewicht**  
0,76 kg (nur Gerät)  
1,45 kg

**Abmessungen (BxTxH)**  
187 mm x 178 mm x 72 mm  
(nur Gerät)  
311 mm x 226 mm x 311 mm

**Lieferumfang**

- Beschriftungsgerät
- 18 mm laminiertes Schriftband  
(schwarz auf weiß, 4 m lang)
- USB-Kabel



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

**brother**  
at your side