

SIMATIC Busadapter BA 2xLC, 2x LC Glas-LWL-Anschlüsse, für PROFINET



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	BA 2xLC
HW-Funktionsstand	ab FS04

Schnittstellen

Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) LC Multimode Glasfaser
--------------------------------	--

PROFINET IO	
• Anzahl der SCRJ-Ports	0
• Anzahl der LC-Ports	2; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX

Leitungslänge	
— Multimode Gradientenfaser 50/125 µm	3 km
— Multimode Gradientenfaser 62.5/125 µm	3 km

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C

Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	69,5 mm
Tiefe	59 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	40 g
letzte Änderung:	19.11.2020