

## Produktinformation

# 95 17 500

### Kabelschere

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Geringes Gewicht, hohe Übersetzung
- Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Nachstellbares Schraubgelenk

#### Allgemein

Artikel-Nr.	95 17 500
EAN	4003773026785
Kopf	poliert
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	1.477 g
Abmessungen	500 x 175 x 41 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

#### Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	150 mm <sup>2</sup>
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Große Kapazität: max. Ø 27 mm / 150 mm<sup>2</sup>