

ZARGES

Fahrbare Podesttreppe

3 geriefte Stufen (inkl. Podest), 60°
Neigung, Aus Aluminium

Artikelnummer: 225100



ZARGES Rollbare Podesttreppe

für einen schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes

Fahrbare Podesttreppe

- Aufstieg einseitig
- 3 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 600 mm
- Höhe 0,75 m
- 60° Neigung
- Ausladung 0,915 m
- Aus Aluminium
- mit 2 Fahrrollen
- Gewicht 61,3 kg
- gemäß DIN EN ISO 14122

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	Ausladung	0,915 m
Material	Aluminium	Höhe	0,75 m
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Stufen Anzahl	3	Leiter Ausstattung	2 Fahrrollen
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Norm	DIN EN ISO 14122
Breite Stufen	600 mm	Gewicht	61,3 kg
Neigung	60 °		