

IBC-Container

Höhe x Länge x Breite 1163 x 1000 x 1200 mm, Inhalt 1000 l, Einfüllöffnung Ø 225 mm, mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt, Aus Hochdruck-Polyethylen in naturweiss, Mit Kunststoffpalette



Artikelnummer: 242940

IBC-Container

- Höhe x Länge x Breite 1163 x 1000 x 1200 mm
- Inhalt 1000 l
- Einfüllöffnung Ø 225 mm
- mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt
- Aus Hochdruck-Polyethylen in naturweiss
- Mit Kunststoffpalette
- Mit Schraubdeckel
- Verschließbar mit Plomben
- 2-fach dynamisch/4-fach statisch stapelbar

Technische Details

Behältertyp	IBC-Container	Material	Hochdruck-Polyethylen
Euronorm	ja	recyclebar	ja
Inhalt	1000 l	Durchmesser Öffnung	225 mm
Höhe	1163 mm	Deckel	ja
Länge	1000 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	1200 mm	Schließsystem	Plomben
Lebensmittelgeeignet	nein	Unterbau	Kunststoffpalette
Gefahrstoffeeignung	nein	Ablauf	mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine

		versiegelt
stapelbar	ja	Farbe naturweiss
nestbar	nein	Gewicht 59 kg
unterfahrbar	ja	