

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

Artikelnummer: 341996



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 100 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	155 mm
Rollentyp	Transportgeräterollen	Nabenlänge	50 mm
Bauform	Bockrolle	Nabenbohrung	15 mm
Traglast	100 kg	Radbreite	37,5 mm

Bereifung	Vollgummi	Ausladung	34 mm
Rad-Ø	125 mm	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	105 mm
Radlager	Gleitlager	Breite Platte	80 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Schraubloch Abstand	76x56/84x64 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	9 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Farbe Felge	schwarz
Fadenschutz	nein	Gewicht	0,86 kg

Zubehör

714798		Rad, Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 38 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff
--------	---	--

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen