



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 125/60 T
Artikelnummer: 6016907
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Deckel

EAN Code: 6418074038203
E-Nummer:
Finland: 3421660
Dänemark: 8212027077
Italien: 7342025
Schweden: 2535412
Norwegen: 2535508

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	130	130	60
inch:	5.1	5.1	2.4

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: Rauchgrau
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:

Deckelschraubenfarbe: Schwarz

Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 125 Montageplatte
MIN 10 Tragschiene TS 15
MIV 10 Tragschiene TS 35
FP A 125/130 Frontplatte
HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

Germanischer Lloyd (GL)
Underwriters Laboratories
Det Norske Veritas
Fimko
Europe EN 62208: 2003
UL Canada
Gost R

