



XHM-5000

Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.



XHM-5000

Highly flexible test lead with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve on both ends.



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitungsquerschnitt Lead cross section		Länge [cm] Lead length [cm]	*Farben *Colours
XHM-5000	66.9425-150*	1000 V, CAT IV 5 kV ¹⁾ / 10 A	0,5 mm ²	Ni TPE CE	150	21 22 23

Beilegezetzel **RZ079**
www.multi-contact.com

RZ Sheet **RZ079**
www.multi-contact.com


XHL-5000

Hoch flexible Messleitung. Eine Seite Ø 4 mm-Prüfspitze mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.



XHL-5000

Highly flexible test lead. One end with Ø 4 mm test probe with spring-loaded Multilam, the other end with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve. Supplied with protective cap.



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitungsquerschnitt Lead cross section		Länge [cm] Lead length [cm]	*Farben *Colours
XHL-5000	66.9426-150*	5 kV ¹⁾ / 10 A	0,5 mm ²	Ni TPE CE	150	21 22 23

Beilegezetzel **RZ109**
www.multi-contact.com



RZ Sheet **RZ109**
www.multi-contact.com

XHB-5000

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse für hohe Spannungen, geeignet zur Aufnahme der Messleitungen XHM-5000 und XHL-5000. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Die Buchse ist aus Sicherheitsgründen nicht kompatibel mit allen anderen Ø 4 mm-Steckern aus unserem Programm. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**

XHB-5000

Insulated, rigid Ø 4 mm socket for high voltages, to accept test leads XHM-5000 And XHL-5000. Mounted by screwing into panels or housings of plastic, metal etc. For safety reasons, the socket is not compatible with any other Ø 4 mm plugs in our range. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colours
XHB-5000	66.9427-*	1000 V, CAT IV 5 kV ¹⁾ / 10 A	Au	21 22 23

Beilegezetzel **RZ079**
www.multi-contact.com

RZ Sheet **RZ079**
www.multi-contact.com

¹⁾ Ausgangsspannung von Prüfgeräten, z. B. Isolationsprüfgeräte

¹⁾ Output voltage of test instruments, e.g. insulation testers