

# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>HFXS fekete</b>
Rövid leírás	flexibilis gégecső, halogénmentes, olajálló
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony hidegtűrés
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22434
Nyomásállóság	> 320 N



Normák: EN 61386-1, EN 61386-23

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány	Nyomásállóság	Védettség	UV-sugárzás tűrése*
-25 / +105 °C	320 N	IP54	L2

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	Hajlítási sugár, statikus	Kiscsomag	Nagycsomag
023 654	12 mm	9,2 mm	65 mm	50 m	4500 m
023 655	16 mm	10,7 mm	80 mm	50 m	2700 m
023 656	20 mm	14,1 mm	100 mm	50 m	2700 m
023 657	25 mm	18,3 mm	125 mm	50 m	1600 m
023 658	32 mm	24,3 mm	160 mm	25 m	675 m
023 659	40 mm	31 mm	200 mm	25 m	500 m
023 660	50 mm	38,3 mm	250 mm	25 m	300 m
023 661	63 mm	50,2 mm	315 mm	25 m	175 m

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

Halogénmentes	igaz
UV-álló	igaz
Olajálló	igaz
Hajlítószilárdság	flexibilis
Hasított	hamis
Összepatrintható (kétrészes)	hamis
Anyag	PA-Blend

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.