

Artikelnummer: 308598

Kurzbeschreibung: Steekwagen, gebogen achterkant en laadvlak, extra steunbeugels, luchtbanden, draagvermogen 250 kg

Langbeschreibung: Steekwagen, gebogen achterkant en laadvlak, extra steunbeugels, luchtbanden, draagvermogen 250 kg: Achterwand van gebogen buis. Vlak ijzer gebogen aan de achterkant van de schop. Dit maakt het mogelijk om ronde voorwerpen, zoals bloempotten, bijzonder veilig te vervoeren, omdat het afrollen aan de zijkant wordt vermeden door een vlakke steun in de gebogen sporten. Bij het transport van zware voorwerpen kunnen de draagbalken ook op de rug worden geplaatst zonder de handgrepen te beschadigen. Handgrepen met veiligheidsbeugel. Stevig gelaste stalen constructie. Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Wielen met kunststof velgen en rollagers. Horizontale platte staven worden in de achterwand van de zakwagens gelast, die elk naar achteren gebogen zijn. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). [ul] emmerbreedte: 400 mm Bladdiepte: 180 mm Buitenafmetingen: B 660 x D 450 mm. Totale hoogte: 1250 mm Greephoogte: 1250 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^m: 260 x 85 mm Eigen gewicht: 17,5 kg[ul]

