

Artikelnummer: 33412

Kurzbeschreibung: Legbordstelling-basissectie, m. 5 roosterborden van buizen, B 1260 x D 600 x H 2500 mm

Langbeschreibung: basissecties insteekstelling voor zware lasten met roosterborden van buizen, B 1260 mm: Legborden volgens raster van 62,5 mm in hoogte verstelbaar Staanders uit C-profiel 50 x 30 x 15 mm, met metalen voetplaten.

Hoogwaardige epoxy-poedercoating, hemelblauw (RAL 5015).

Bestel voor de opslag van kleine onderdelen bijkomend voor elk

legbord een 8 mm spaanplaat. Lasconstructie van buizen 35 x 20 mm Vakbelasting: tot

500 kg* Belasting per stellingdeel: tot 2500 kg* h 2000 mm: 4 legborden h 2500 mm: 5

legborden h 3000 mm: 6 legbordenRoosterbord van buizenLasconstructie uit buizen 35 x

20 mm, Bestel voor de opslag van kleine onderdelenBijkomend voor elk legbord een 8 mm spaanplaat* bij gelijkmatig verdeelde last

