

AT-Zahnriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 163 601 00, PU-Zahnriemen, Profil AT 3, Riemenbreite 6 mm, Länge 150 mm

Metrisch



Profil AT 3, Zahnteilung 3 mm

| Artikel-Nr. Breite 6mm | Artikel-Nr. Breite 10mm | Länge* mm | Zähne- zahl |
|---------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| 163 601 00 | 163 701 00 | 150 | 50 |
| 163 602 00 | 163 702 00 | 201 | 67 |
| 163 603 00 | 163 703 00 | 252 | 84 |
| 163 604 00 | 163 704 00 | 267 | 89 |
| 163 605 00 | 163 705 00 | 270 | 90 |
| 163 606 00 | 163 706 00 | 300 | 100 |
| 163 607 00 | 163 707 00 | 351 | 117 |
| 163 608 00 | 163 708 00 | 399 | 133 |
| 163 609 00 | 163 709 00 | 417 | 139 |
| 163 610 00 | 163 710 00 | 450 | 150 |
| 163 611 00 | 163 711 00 | 501 | 167 |
| 163 612 00 | 163 712 00 | 549 | 183 |
| 163 613 00 | 163 713 00 | 600 | 200 |
| 163 614 00 | 163 714 00 | 639 | 213 |
| 163 615 00 | 163 715 00 | 714 | 238 |
| 163 617 00 | 163 717 00 | 816 | 272 |
| 163 618 00 | 163 718 00 | 900 | 300 |
| 163 619 00 | 163 719 00 | 1011 | 337 |

Profil AT 5, Zahnteilung 5 mm

| Artikel-Nr. Breite 10mm | Artikel-Nr. Breite 16mm | Artikel-Nr. Breite 25mm | Artikel-Nr. Breite 32mm | Länge* mm | Zähne- zahl |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| 166 601 00 | 166 701 00 | 166 801 00 | - | 225 | 45 |
| 166 602 00 | 166 702 00 | 166 802 00 | - | 255 | 51 |
| 166 603 00 | 166 703 00 | 166 803 00 | - | 275 | 55 |
| 166 604 00 | 166 704 00 | 166 804 00 | 166 870 04 | 280 | 56 |
| 166 605 00 | 166 705 00 | 166 805 00 | 166 870 05 | 300 | 60 |
| 166 606 00 | 166 706 00 | 166 806 00 | 166 870 06 | 340 | 68 |
| 166 607 00 | 166 707 00 | 166 807 00 | 166 870 07 | 375 | 75 |
| 166 608 00 | 166 708 00 | 166 808 00 | 166 870 08 | 390 | 78 |
| 166 609 00 | 166 709 00 | 166 809 00 | 166 870 09 | 420 | 84 |
| 166 610 00 | 166 710 00 | 166 810 00 | 166 870 10 | 455 | 91 |
| 166 611 00 | 166 711 00 | 166 811 00 | 166 870 11 | 500 | 100 |
| 166 612 00 | 166 712 00 | 166 812 00 | 166 870 12 | 545 | 109 |
| 166 613 00 | 166 713 00 | 166 813 00 | 166 870 13 | 600 | 120 |
| 166 614 00 | 166 714 00 | 166 814 00 | 166 870 14 | 610 | 122 |
| 166 615 00 | 166 715 00 | 166 815 00 | 166 870 15 | 630 | 126 |
| 166 616 00 | 166 716 00 | 166 816 00 | 166 870 16 | 660 | 132 |
| 166 617 00 | 166 717 00 | 166 817 00 | 166 870 17 | 720 | 144 |
| 166 618 00 | 166 718 00 | 166 818 00 | 166 870 18 | 750 | 150 |
| 166 619 00 | 166 719 00 | 166 819 00 | 166 870 19 | 780 | 156 |
| 166 620 00 | 166 720 00 | 166 820 00 | 166 870 20 | 825 | 165 |
| 166 621 00 | 166 721 00 | 166 821 00 | 166 870 21 | 975 | 195 |
| 166 622 00 | 166 722 00 | 166 822 00 | 166 870 22 | 1050 | 210 |
| 166 623 00 | 166 723 00 | 166 823 00 | 166 870 23 | 1125 | 225 |
| 166 624 00 | 166 724 00 | 166 824 00 | 166 870 24 | 1500 | 300 |
| 166 600 00 | 166 700 00 | 166 800 00 | 166 870 00 | Meterware** | |

Profil AT 10, Zahnteilung 10 mm

| Artikel-Nr. Breite 16 mm | Artikel-Nr. Breite 25 mm | Artikel-Nr. Breite 32 mm | Artikel-Nr. Breite 40 mm | Artikel-Nr. Breite 50 mm | Länge* mm | Zähne- zahl |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 168 601 00 | 168 701 00 | 168 801 00 | 168 830 01 | 168 831 00 | 500 | 50 |
| 168 602 00 | 168 702 00 | 168 802 00 | 168 830 02 | 168 832 00 | 560 | 56 |
| 168 603 00 | 168 703 00 | 168 803 00 | 168 830 03 | 168 833 00 | 610 | 61 |
| 168 604 00 | 168 704 00 | 168 804 00 | 168 830 04 | 168 834 00 | 660 | 66 |
| 168 605 00 | 168 705 00 | 168 805 00 | 168 830 05 | 168 835 00 | 700 | 70 |
| 168 606 00 | 168 706 00 | 168 806 00 | 168 830 06 | 168 836 00 | 730 | 73 |
| 168 607 00 | 168 707 00 | 168 807 00 | 168 830 07 | 168 837 00 | 780 | 78 |
| 168 608 00 | 168 708 00 | 168 808 00 | 168 830 08 | 168 838 00 | 800 | 80 |
| 168 609 00 | 168 709 00 | 168 809 00 | 168 830 09 | 168 839 00 | 810 | 81 |
| 168 610 00 | 168 710 00 | 168 810 00 | 168 830 10 | 168 840 00 | 840 | 84 |
| 168 611 00 | 168 711 00 | 168 811 00 | 168 830 11 | 168 841 00 | 890 | 89 |
| 168 612 00 | 168 712 00 | 168 812 00 | 168 830 12 | 168 842 00 | 920 | 92 |
| 168 613 00 | 168 713 00 | 168 813 00 | 168 830 13 | 168 843 00 | 960 | 96 |
| 168 614 00 | 168 714 00 | 168 814 00 | 168 830 14 | 168 844 00 | 980 | 98 |
| 168 615 00 | 168 715 00 | 168 815 00 | 168 830 15 | 168 845 00 | 1010 | 101 |
| 168 616 00 | 168 716 00 | 168 816 00 | 168 830 16 | 168 846 00 | 1050 | 105 |
| 168 617 00 | 168 717 00 | 168 817 00 | 168 830 17 | 168 847 00 | 1080 | 108 |
| 168 618 00 | 168 718 00 | 168 818 00 | 168 830 18 | 168 848 00 | 1150 | 115 |
| 168 619 00 | 168 719 00 | 168 819 00 | 168 830 19 | 168 849 00 | 1210 | 121 |
| 168 620 00 | 168 720 00 | 168 820 00 | 168 830 20 | 168 850 00 | 1250 | 125 |
| 168 621 00 | 168 721 00 | 168 821 00 | 168 830 21 | 168 851 00 | 1320 | 132 |
| 168 622 00 | 168 722 00 | 168 822 00 | 168 830 22 | 168 852 00 | 1400 | 140 |
| 168 623 00 | 168 723 00 | 168 823 00 | 168 830 23 | 168 853 00 | 1500 | 150 |
| 168 624 00 | 168 724 00 | 168 824 00 | 168 830 24 | 168 854 00 | 1600 | 160 |
| 168 625 00 | 168 725 00 | 168 825 00 | 168 830 25 | 168 855 00 | 1700 | 170 |
| 168 626 00 | 168 726 00 | 168 826 00 | 168 830 26 | 168 856 00 | 1800 | 180 |
| 168 600 00 | 168 700 00 | 168 800 00 | 168 830 00 | 168 860 00 | Meterware** | |

Endlos verschweißte Ausführung aus TPU-Meterware in beliebiger Sonderlänge auf Anfrage lieferbar.
Meterware und Klemmplatten siehe Seite 200.
Leistungswerte auf www.maedler.de
Zulässige Riemenzugkräfte siehe Seite 146.



Zahnriemenschweißen im
24-Stunden-Service

* Wirklänge.

** Meterware aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), mit Stahlzugstrang.