



24-fach Steckdosenleiste mit C13- und C19-Steckdosen, vertikale Rackmontage

PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), 20 C13-Steckdosen, 4 C19-Steckdosen und mit rückseitigem C20-Anschluss

Part No.: 163675

EAN-13: 0766623163675 | UPC: 766623163675

Diese hochwertige Steckdosenleiste von Intellinet Network Solutions lässt sich vertikal an Netzwerkschränken montieren. Die C13- und C19-Kaltgerätesteckdosen bieten universelle, auch international einsetzbare Stromversorgung. Das im Lieferumfang enthaltene, abnehmbare Stromkabel mit Schutzkontaktstecker kann problemlos durch andere Stromkabel ersetzt werden.

Merkmale:

- Steckdosenleiste zur vertikalen Rackmontage
- Steckdosenformat IEC320 C13 (20 Stk) und IEC320 C19 (4 Stk)
- Stromanschlussformat IEC320 C20
- Im Lieferumfang: Abnehmbares Stromkabel mit Schutzkontaktstecker und 2 m Länge
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- Vertikale Rackmontage (empfohlene Schrankhöhe: 32 HE oder höher)
- Steckdosenformat: IEC320 C13 (20 Stk) und IEC320 C19 (4 Stk) Kaltgeräte
- Anzahl Steckdosen: 24
- Stromkabel: 2 m, abnehmbar
- Abmessungen: 1134 (L) x 45 (B) x 45 (H) mm
- Nennspannung: 250 V
- Max. Ausgangsstrom: 16 A (IEC 60320 16 A, North America 15 A)
- Entflammbarkeit: Geprüft und klassifiziert gemäß UL 94 V-0

Lieferumfang:

- 24-fach Steckdosenleiste mit C13- und C19-Steckdosen, vertikale Rackmontage

- Stromkabel, 2 m



C13 Output



C19 Output

