



Descrizione

Rubinetti passanti con funzione di chiusura 1/2" (13 mm), colore naturale, su due lati attacco maschio per collegare tubi flessibili

- in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (LD-PE)
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a pressione fino a 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Senza aerazione
- Attacco maschio Ø esterno d1= 13 mm o 1/2" (zona di inserimento)
- h = 59 mm
- l = 95 mm

Informazioni:

Articolo

| | |
|----------------------|----------------------|
| Codice dell'articolo | 522200 |
| GTIN | 4007228703795 |
| Tariffa doganale | 39174000 |
| Unità di imballaggio | 5 |

| | |
|-----------|-----------------|
| Colore | naturale |
| Peso (kg) | 0,02 |

Imballaggio esterno

| | |
|--------------------|------------------------|
| Contenuto in pezzi | 5 |
| P x L x A (mm) | 250 x 250 x 170 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Peso lordo unità di imballaggio kg | 0,1 |
|------------------------------------|------------|

Pallet

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Numero di scatole | 144 |
| Numero di strati | 8 |
| P x L x A (mm) | 1,2 x 0,8 x 1,51 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Cartoni per strato | 18 |
| Peso (kg) | 164,0 |