


**Artikelnummer:** 120725

**Kurzbeschreibung:** Kragarmregal-Anbaufelder KRM, doppelseitig, Höhe 2500 mm, Kragarmlänge 400 mm

**Langbeschreibung:** Bei den Kragarmregal-Anbaufeldern KRM handelt es sich um doppelseitige Anbaufelder für das Kragarmregal KRM. Die einhängbaren Kragarme sind einfach aufgebaut, ohne Hilfsmittel verstellbar und mit einer massiven Fussplatte ausgeführt. Sie eignen sich für die Materialbeschaffung und Lagerung von Profilen, Rohren und anderen sperrigen Materialien. Die Kragarmständer sind aus verzinktem Stahl hergestellt und mit Fussprofilen in Enzianblau versehen. Bei gleichmässiger Höheneinstellung und verteilter Last sind die Kragarmregal-Anbaufelder KRM bis zu 2300 kg je Ständerseite belastbar. Bodenanker werden mitgeliefert. Die Regalhöhen betragen 2000, 2500 oder 3000 mm, die Kragarmlängen variieren zwischen 400 und 500 mm.[BR] [BR]Weitere Details: Für Materialbereitstellung und Lagerung von Rohren, Profilen oder langen, sperrigen Materialien

Doppelseitiges Anbaufeld für Kragarmregal KRM

Einfacher Aufbau mit wenigen Komponenten Einhängbare Kragarme, daher Verstellung ohne Hilfsmittel Robuste Ausführung mit massiver Fussplatte Kragarmständer aus Stahl, verzinkt, Systemlochung 50 : 50 mm Fussprofile aus Winkelprofilen in Enzianblau (RAL 5010) Belastbarkeit bis 2300 kg je Ständerseite bei gleichmässiger Höheneinteilung und gleichmässig verteilter Last Kragarmlänge 400 mm: Gesamttiefe 1040 mm, Belastung je Kragarm 350 kg\* (Bei gleichmässig verteilter Last) Kragarmlänge 500 mm: Gesamttiefe 1240 mm, Belastung je Kragarm 300 kg\* (Bei gleichmässig verteilter Last) Achsmass: 1000 mm Regalhöhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm Bodenanker im Lieferumfang enthalten



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052941863066