

**Artikelnummer:** 156404

**Kurzbeschreibung:** Magazinschrank, 1690 mm hoch, 14 Böden, 90 Kästen, ohne Türen, hell Silber

**Langbeschreibung:** Magazinschrank, 1690 mm hoch, 14 Böden, 90 Kästen, ohne Türen: Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesem Regalschrank bequem und preiswert. Denn er ist wie eine Sichtkartei: Jeder weiß, wo er was findet, jeder sieht, was er greift - und was nachzufüllen ist. Der Regalschrank ist ein Produkt mit besonders hohem Qualitätsniveau. Mit farblich sortierten Lager FIX-Kästen. Ausführung: Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, hell Silber oder lichtgrau einbrennlackiert. Zwischenböden aus verzinktem Stahlblech, in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar. 14 Zwischenböden Gesamtbelastbarkeit: 300 kg ohne Türen Maße: H 1690 x B 700 x T 300 mm Anzahl Lager-Fix-Kästen: 90 x LF 211 Material: Polypropylen, glatte Innenwände, leicht zu reinigen Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen Formbeständig von -20-Grad bis + 100 -Grad



**EAN/GTIN:** 4063332958292