

Tropfenlampe 40x70mm, E14 42-48V 10-15W klar

Artikel-Nr. 40212



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	42 - 48 V
Lichtstrom:	120 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	40 mm
Gesamtlänge:	70 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 40x70mm Allgebrauchsglühlampe in Tropfenform, E14, klar - auch für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: E
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
 Schaltzyklen: 4000
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 10.03.2015 07:59:21

