

Artikelnummer: 308598

Kurzbeschreibung: Sackkarre, gewölbter Rückwand und Auflage, zusätzliche Stützholme, Luftreifen, Tragkraft 250 kg

Langbeschreibung: Sackkarre, gewölbter Rückwand und Auflage, zusätzliche Stützholme, Luftreifen, Tragkraft 250 kg: Rückwand aus gewölbtem Rohr. An der Schaufelrückseite gewölbtes Flacheisen. Dadurch lassen sich runde Gegenstände, wie z.B. Blumenkübel, besonders sicher transportieren, da ein seitliches Abrollen durch eine flächige Auflage in den gewölbten Sprossen vermieden wird. Die Stützholme lassen sich beim Transport schwerer Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne die Handgriffe zu beschädigen. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Fest verschweißte Stahlkonstruktion.



Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweißt, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Schaufelbreite: 400 mm

Schaufeltiefe: 180 mm

Au ssenma ss: B 660 x T 450

mm

Gesamthöhe: 1250 mm

Griffhöhe: 1250 mm

Tragkraft: 250 kg

Rad a'Ëœ: 260 x 85 mm

Eigengewicht: 17,5 kg

EAN/GTIN: 4250448505810