

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB734G1B1



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Gaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer

Der intelligente Backofen führt dich dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung intuitiv zu den richtigen Programmeinstellungen.

- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ ecoClean: verbringe weniger Zeit mit der Backofenreinigung.
- ✓ humidClean Plus: für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorab aufgeweicht.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.
- ✓ cookControl Plus: vorinstallierte Einstellungen für beste Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem:ecoClean-Programm, Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür:Glas
 Nettogewicht: 36.3 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten:Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
 Backofenregelung: elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten:1
 Länge Anschlusskabel:120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003901595
 Anzahl der Innenräume:1
 Energieeffizienzklasse:A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex: 81.2 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Integriertes Zubehör:1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB734G1B1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- touchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand
- humidClean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen
- gedämpftes Öffnen
- cookControl Plus
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“



iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl
HB734G1B1

Maßzeichnungen

Einbau vor
Luftaustau



A: Lufteintritt



Wird das Gerät eingebaut, muss die Stärke (ggf. inkl. Wand) beachtet werden

Kochfeld-Typ

- Induktionskochfeld
- Vollflächen-Induktionskochfeld
- Gaskochfeld
- Elektrokochfeld

